



HANDLEIDING

Uitschuifbare zwenkarmen | versie 1.0

Uitschuifbare zwenkarm


1. Algemeen

De Uitschuifbare Zwenkarm is bedoeld voor het dragen van een draadkoffer van een lasapparaat. Het doel hiervan is om eenvoudig te kunnen lassen op een groot oppervlak.

DE UITSCHUIFBARE ZWENKARM MAG NOOIT GEBRUIKT WORDEN ALS HIJSGEREEDSCHAP!


2. Gebruik

- Er dient een degelijke verbinding tussen de Zwenkarm en de draadkoffer te worden gemaakt. De zwenkarm is uitgerust met een aansluitplaat met 4 gaten. Zie hoofdstuk 5.
- De totale belasting mag nooit meer dan 65 kilogram bedragen! Ongeacht het gewicht van de draadkoffer.
- De Zwenkrem dient dusdanig afgesteld te worden, dat de zwenkarm vanzelf tot stilstand komt en blijft. Draai de moeren, zie onderstaande afbeelding, verder in of uit. Hiermee wordt de remkracht ingesteld.



3. Dimensies wandmontagesteun

Maten in millimeters




Uitschuifbare zwenkarm

4. Wandbelasting

Bevestig de zwenkarm aan een stabiele wand. Welke de volgende (reactie)krachten kan opvangen:


Trekbelasting	boutgat	A+B:	4700 [N]
Afschuifbelasting	boutgat	A+B:	700 [N]
Drukbelasting	boutgat	C+D:	4700 [N]
Afschuifbelasting	boutgat	C+D:	700 [N]



Uitschuifbare zwenkarm

5. Bevestiging draadkoffer

Bevestig de draadkoffer, middels een steun (niet meegeleverd), aan de kopplaat. Zie afbeelding.
Gebruik M8 bouten, met een minimale sterkteklasse van 8.8.
De kabels dienen langs de drie draadhaken geleid te worden.



Uitschuifbare zwenkarm

6. Benodigde bevestigingsartikelen

Deze delen worden niet meegeleverd.

- 4x Zeskant M12 sterkteklasse 8.8 of hoger
- 4x Zelf borgende moer
- 8x Sluitring M12

7. Onderhoud en controle

De draaiende delen van de Zwenkarm dienen maandelijks gecontroleerd te worden op slijtage.

Bij overmatige slijtage, dienen deze vervangen te worden.

De constructieve delen dienen maandelijks gecontroleerd te worden op scheuren en slijtage. Indien scheurvorming wordt geconstateerd, dient dit vakkundig gerepareerd te worden.

Notities:

This image shows a full page of a document template designed for handwritten notes or essays. It features approximately 30 evenly spaced, thin grey horizontal lines across the entire width of the page. The margins are consistent on all sides, providing ample space for writing. There are no vertical lines, headers, footers, or other markings present.



ERVAAR HET COMFORT VAN ALLES ONDER ÉÉN DAK!

Lascentrum Welding and Cutting is een lastechnische groothandel met vestigingen in Nederland en Noorwegen. In deze landen zijn wij de importeur van lasmaterialen van Hyundai Welding. Veel producten leveren wij onder onze eigen merknaam Lascentrum. Naast verkoop en verhuur, bieden wij onze klanten uitgebreide service in de vorm van advies, training en begeleiding.

CONTACT

Nieuwland Parc 1
2952 DA Alblasterdam,
Nederland

T: +31 (0)78 642 96 56
F: +31 (0)78 642 96 86

www.lascentrum.com
info@lascentrum.com

